

GECHTER**Käsi­käyt­to­inen vipupuristin, Tyyp­pi: 2,5****Tilau­stie­dot**

Tilau­sun­nu­mero	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Tuote­luok­ka	08V

Ku­vaus**Malli:**

Tukeva ontto valurunko ja suuri tukipinta. Alustassa 4 reikää esimerkiksi työpenkkiin kiinnittämistä varten. Puristustyökalun kiinnityskelkka liikkuu välyksettömästi V-johteessa, ja sen korkeutta voi säätää. Lisäksi puristinisku (työntimen isku) voidaan asettaa säätöruuvien avulla halutulle iskukorkeudelle. Työkappaleen kiinnityspöydässä on 10 mm:n T-urat työkappaleen kiinnityslaitteen kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Leimaus-, niittaus-, tyssäys- ja stanssaustöihin sekä taivuttamiseen ja puristamiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Paineilma-avusteisia käsivipupuristimia on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086761.

Puristusvoima, lyhyt työpituus: 8 kN

Pitkä työpituus: 0 - 42 mm

Ulottuma: 90 mm

Korkeus: 70 - 190 mm

Kiinnitysreikä työntimessä: 10 H 7 mm

Pöydän leveys: 150 mm

Tekninen kuvaus

Pohja-alan leveys	150 mm
Pöydän leveys	150 mm
Korkeus	70 - 190 mm
Puristusvoima, lyhyt työpituus	8 kN
Pitkä työpituus	0 - 42 mm
Pöydän syvyys	100 mm
T-ura – DIN 650	1 kpl koko 10
Kiinnitysreikä työntimessä	10 H 7 mm
Korkeus ilman vipua	320 mm
Pohja-alan syvyys	200 mm
Paino	11,5 kg
Ulottuma	90 mm
tyyppi	2,5
Tuotetyyppi	Vipupuristin