

**GECHTER**
**Käsi­käyt­­töinen vipupuristin, Tyyp­pi: 16**

**Tilau­stiedot**

Tilau­sun­n­ero	086760 16
GTIN	2050001743749
Tuoteluokka	08V

**Kuvaus**
**Malli:**

Tukeva ontto valurunko ja suuri tukipinta. Alustassa 4 reikää esimerkiksi työpenkkiin kiinnittämistä varten. Puristustyökalun kiinnityskelkka liikkuu välyksettömästi V-johteessa, ja sen korkeutta voi säätää. Lisäksi puristinisku (työntimen isku) voidaan asettaa säätöruuvien avulla halutulle iskukorkeudelle. Työkappaleen kiinnityspöydässä on 10 mm:n T-urat työkappaleen kiinnityslaitteen kiinnittämistä varten. Käännettävä vipupultti puristustehon asettamiseksi työpituuden mukaan (katso taulukko).

**Käyttö:**

Leimaus-, niittaus-, tyssäys- ja stanssaustöihin sekä taivuttamiseen ja puristamiseen.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035.

**Huomautus:**

Paineilma-avusteisia käsivipupuristimia on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086761.

**Tekninen kuvaus**

Pitkä työpituus	0 - 58 mm
Puristusvoima, pitkä työpituus	24 kN

T-ura – DIN 650	2 kpl koko 10
Paino	79 kg
Ulottuma	160 mm
Pöydän syvyys	230 mm
Korkeus	100 - 320 mm
Kiinnitysreikä työntimessä	15 H 7 mm
Lyhyt työpituus	0 - 25 mm
tyyppi	16
Puristusvoima, lyhyt työpituus	32 kN
Pohja-alan leveys	300 mm
Pohja-alan syvyys	420 mm
Pöydän leveys	325 mm
Korkeus ilman vipua	710 mm
Tuotetyyppi	Vipupuristin