

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 12X14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	12 mm
Avainkoko ₂	14 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	23 mm
Avaimen pituus L	216 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	20 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

