



## Digitaalinen XT-sisämikrometri, Mittausalue: 65-80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428602 65-80
GTIN	5051102210465
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometrit** pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

#### Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

### Tekninen kuvaus

Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
--------------------	-----------------

Mittausalue	65 - 80 mm
Mitta a	0,5 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
virheraja	0,005 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80