



## Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 20-50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometrit** pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

#### Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

## Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
Mittausalue	20 - 50 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	20 / 35 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 35-50 mm	428602 35-50
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 20-25 mm	428602 20-25
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 25-35 mm	428602 25-35
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 35-50 mm	428605 35-50
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428745 20-25
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428746 20-25
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428745 25-35
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428746 25-35
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428745 35-50
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428746 35-50