



Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	65 / 80 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Mittausalue	50 - 100 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
---	--------------

Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 65-80 mm	428602 65-80
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 50-65 mm	428602 50-65
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 80-100 mm	428602 80-100
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 80-100 mm	428605 80-100
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 50-65 mm	428605 50-65
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428745 50-65
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428746 50-65
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428745 80-100
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428746 80-100