



Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 100-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.
USB-avain nro 498952.
Störengas nro 484030.
Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
Mittausalue	100 - 200 mm
Asetusrenkaan Ø	125 / 175 mm
Sisältö – mittauspääkoot	4
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

Tarvikkeet

Vaihtoteräpää XT Mittausalue 100-125 mm	428605 100-125
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 150-175 mm	428605 150-175
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 190 mm	484030 190
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 175-200 mm	428605 175-200
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 125-150 mm	428602 125-150
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 130 mm	484030 130
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 100-125 mm	428602 100-125