



Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 10-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	12,5 / 20 mm
Mittausalue	10 - 20 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
---------------------------	-----------

Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 16-20 mm	428605 16-20
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 12,5-16 mm	428605 12,5-16
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428745 16-20
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428746 16-20