



Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 6-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.
USB-avain nro 498952.
Störengas nro 484030.
Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	6 - 10 mm
Asetusrenkaan Ø	8 mm
Säätörenkaiden määrä	1
Sisältö – mittauspääkoot	2
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 6-8 mm	428605 6-8
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 6-8 mm	428602 6-8
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 8-10 mm	428605 8-10
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Digitaalinen XT-sisämikrometri Mittausalue 8-10 mm	428602 8-10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 6-8 mm	428745 6-8
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 6-8 mm	428746 6-8
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 8-10 mm	428745 8-10
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 8-10 mm	428746 8-10