



## Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E12



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642700 E12    |
| GTIN         | 4018754007271 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tarkkatoleranssisten sisänelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Syiden optimaalinen suunta erityisen taontamenetelmän ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luiskahtamista ruuvien kulmissa. Ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Profiilimitta A: 11,1 mm

Ø poistopuolella: 14,9 mm

Pituus: 38 mm

### Tekninen kuvaus

|                  |         |
|------------------|---------|
| Torx®-profiili   | E12     |
| Pituus           | 38 mm   |
| Ø poistopuolella | 14,9 mm |
| Profiilimitta A  | 11,1 mm |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma                  |
| Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille |
| Raaka-aine      | kromiteräseosta            |
| Pinta           | krominiklatu               |
| Tuotetyyppi     | Avainhylsy                 |