



## Digitaalinen XT-pika-sisämittaussarja Holematic Bluetooth, Mittausalue: 10-20mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3 pisteen pikasisämittaussarjat** Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

#### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428702 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

#### Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

#### Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

## Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Mittausalue	10 - 20 mm
Asetusrenkaan Ø	12,5 / 20 mm
virheraja	0,004 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 10-20 mm	020550 10-20
-----------------------------------------------------	--------------

## Tarvikkeet

Vaihtoteräpää XT Mittausalue 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustaite HolematicBluetooth Mittausalue 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 16-20 mm	428605 16-20
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustaite HolematicBluetooth Mittausalue 16-20 mm	428702 16-20
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustaite HolematicBluetooth Mittausalue 12,5-16 mm	428702 12,5-16
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428745 16-20
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428746 16-20