



Digitaalinen XT-pika-sisämittaussarja Hromatic Bluetooth, Mittausalue: 100-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaussarjat Hromatic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428702 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	125 / 175 mm
virheraja	0,006/0,007 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältö – mittauspääkoot	4
Mittausalue	100 - 200 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 150-175 mm	428605 150-175
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 100-125 mm	428605 100-125
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 175-200 mm	428605 175-200
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 190 mm	484030 190
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 140 mm	484030 140
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110