



Digitaalinen XT-pika-sisämittaussarja Holematic Bluetooth, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaussarjat Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428702 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 50 mm
Asetusrenkaan Ø	20 / 35 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,004 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HolematicBluetooth Mittausalue 35-50 mm	428702 35-50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HolematicBluetooth Mittausalue 20-25 mm	428702 20-25
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HolematicBluetooth Mittausalue 25-35 mm	428702 25-35
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 35-50 mm	428605 35-50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428745 20-25
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428746 20-25
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428745 25-35
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428746 25-35
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428745 35-50
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428746 35-50