



Digitaalinen XT-pika-sisämittaustaitesarja Hromatic Bluetooth, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaustaitteet Hromatic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428702 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	65 / 80 mm
virheraja	0,005 mm
Mittausalue	50 - 100 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tarvikkeet

Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HologicBluetooth Mittausalue 65-80 mm	428702 65-80
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth-radio vastaanotin Bowers-laitteelle Tyypin	498952
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HologicBluetooth Mittausalue 50-65 mm	428702 50-65
Jatkokappale sisämikrometrille Tyypin 5/150	428510 5/150
Liitäntäkaapeli Tyypin USB2	498948 USB2
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 80-100 mm	428605 80-100
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Digitaalinen XT-pika-sisämittaustilaite HologicBluetooth Mittausalue 80-100 mm	428702 80-100
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 50-65 mm	428605 50-65
Liitäntäkaapeli Tyypin R2	498948 R2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428745 50-65
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428746 50-65
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428745 80-100
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428746 80-100