

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 18X19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 18X19
GTIN	4045197385475
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	19 mm
Avainkoko ₁	18 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	28 mm
Avaimen pituus L	290 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	29 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

