

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615910 10
GTIN	4045197385628
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X30 mm	615900 27X30
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615900 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615900 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615900 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X24 mm	615900 21X24
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615900 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615900 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615900 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615900 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615900 12X13