



## Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	642800 M12
GTIN	4018754006441
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Käyttö:**

XZN-ruuveille.

**Standardi:**

**DIN 2324**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

### Tekninen kuvaus

Ruuveille	M12
vääntöpuolen Ø	23,7 mm
Pituus	60 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihampainen-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

