

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 25X28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	346 mm
Avainkoko ₂	28 mm
Avainkoko ₁	25 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	40 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	36 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

