

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 13X14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 13X14
GTIN	4045197441737
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	14 mm
Avainkoko ₁	13 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	22 mm
Avaimen pituus L	239 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	23 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

