

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 12X14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	20 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	14 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	23 mm
Avaimen pituus L	216 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	12 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

