

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615910 12
GTIN	4045197385635
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm	615900 27X32
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615900 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615900 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm	615900 24X26
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615900 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm	615900 21X23
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615900 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615900 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615900 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615900 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm	615900 30X34
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615900 18X19