

**Garant****Teleskooppinen työkaluvaunu, Kaukaloiden määrä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914500 3
GTIN	4045197892058
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

Teleskooppi-työkaluvaunussa on vankka, syvävedetty teräslevyrakenne, jossa on tilava pohja-allas, 2 säilytyslokeroa ja kansi, jossa on kaikilla sivuilla vierintäestereunus ja X-ABS-pinta.

**Kaksi kaasujousellista teleskooppiputkea (kummankin nostovoima 20 kg)**, joilla vaunu on helppo avata ja sulkea. Vaunua suljettaessa teleskooppiputket painuvat kokoon, ja suljettuun vaunuun ei jää ulkonevia osia. Kääntyvä veto- ja työntökahva.

Keskuslukitus **nastasynterilukolla**. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakovarusteet. 6 jakolistaa 365 mm, 1 jakolista 435 mm, 1 jakolista pohjakaukalolle.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Korkeus avattuna: 935 mm

Korkeus suljettuna: 520 mm

Leveys: 670 mm

Syvyys: 365 mm

Säilytyslokeron hyötyleveys: 435 mm

Säilytyslokeron hyötysyvyys: 330 mm

## Tekninen kuvaus

Korkeus avattuna	935 mm
Säilytyslokeroon hyötyleveys	435 mm
Säilytyslokeroon hyötisyvyys	330 mm
Kantavuus kantta/säilytyslokeroa kohden	20 kg
Pohja-altaan kantavuus	40 kg
Korkeus suljettuna	520 mm
Paino	24,4 kg
Syvyys	365 mm
Leveys	670 mm
Muottien lkm	3
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Työkaluvaunu

## Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-43 ilman lukkosylinteriä	914208
Liukumaton mattosarja viisiosainen työkaluvaunuun Tyyppi 3	914996 3