



Taivutettu kuusiokoloväänninsarja kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	626095 9
GTIN	7610733085316
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).

PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 626090: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: muoviteline

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Irrotusprofiili	Kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 10 mm	626090 10
Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 1,5 mm	626090 1,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 5 mm	626090 5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 3 mm	626090 3
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 4 mm	626090 4
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 6 mm	626090 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 8 mm	626090 8
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 2,5 mm	626090 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkromattu Kuusikulma 2 mm	626090 2