

Garant**Työkaluvaunu, jossa 4 vetolaatikkoa, Vetolaatikoiden määrä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914505 4
GTIN	4045197892065
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Työkaluvaunun tukevassa teräspeltirungossa on riälliset sivuseinät tarvikkeiden kiinnitystä varten. Jaettavat vetolaatikat. Tilava pohjalokero suurikokoisille työkaluille. Suljetaan metallikaihtimilla, joissa on **tappihaittasynterilukko**. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää). Teräshylly, jolla on X-ABS-alusta. Luja, ergonominen kahva lasikuituvahvisteista polypropeenaa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 8 jakolistaa 380 mm, 2 jakolistaa 500 mm, kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Korkeus: 950 mm

Leveys: 660 mm

Syvyys: 380 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys: 295 mm

Paino: 34 kg

Tekninen kuvaus

Syvyys	380 mm
Leveys	660 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	950 mm
Paino	34 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	295 mm
Vetolaatikoiden määrä	4
Malli	mukana verhot
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	15 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

Liukumaton mattosarja viisiosainen työkaluvaunuun Tyyppi 1	914996 1
Lukkohylsy 225-010-41 ilman lukkosylinteriä	914209