

Garant GRIDLINE

ToolCar-työkaluvaunut, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914520 5
GTIN	4045197892089
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen **GARANT GridLine -alusta**. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75 ja koko 200;

paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75 ja koko 951741 - 951821 koko 200.

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	74,4 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Sarja	ToolCar-työkaluvaunut
Sarja	ToolCar
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm

951510 75

951510 125

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
125 mm

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin
Tyyppi G

915567 G

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21

914227 VA21