

Garant**Työkaluvaunu, jossa 6 laatikkoa, Laatikoiden lukumäärä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914510 6
GTIN	4045197892072
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Työkaluvaunun tukevassa teräspeltirungossa on riälliset sivuseinät tarvikkeiden kiinnitystä varten. Laatikoiden sisäpuolella uralistat tilanjakoa varten. Laatikot lukitaan vetimeen kiinnitetyllä lukituskahvalla. Laatikoiden keskuslukitus **nastasynterilukolla**. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

Teräshylly, jolla X-ABS-alusta.

Luja, ergonominen vedin lasikuituvahvisteista polypropeenaa.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 4 jakolevyä 60 mm:n vetolaatikkoon, 3 jakolevyä 120 mm:n vetolaatikkoon.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Tekninen kuvaus

Paino	45 kg
-------	-------

Leveys	660 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	300 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Korkeus	950 mm
Syvyys	380 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-43 ilman lukkosylinteriä	914208
---	--------