

Garant GRIDLINE

**työkaluvaunu täysin ulosvedettävät laatikot, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914540 5
GTIN	4045197892188
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

Työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen X-ABS-hylly. Hylly on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon.

**Sijoitus:**

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

**Huomautus:**

Lisävarusteena arvotavaralokero / sivulokero nro 914791; ei integroitu työkaluvaunun keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla.

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75 ja koko 200;  
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75 ja koko 951741 - 951821 koko 200.

## Tekninen kuvaus

Paino	68,2 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Leveys	800 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	400 mm
Korkeus	1000 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	16
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951510 75
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125
	915567 G

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin  
Tyyppi G

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21

914227 VA21