

Garant GRIDLINE

työkaluvaunu täysin ulosvedettävät laatikot, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 6**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 914540 6 |
| GTIN | 4045197892195 |
| Tuoteluokka | 9GT |

Kuvaus**Malli:**

Työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen X-ABS-hylly. Hylly on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

Lisävarusteena arvotavaralokero / sivulokero nro 914791; ei integroitu työkaluvaunun keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla.

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja
nro 951741 - 951821 koko 200.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Leveys | 800 mm |
| Syvyys | 500 mm |
| Paino | 71,4 kg |
| Korkeus | 1000 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| Vetolaatikon hyötisyvyys | 400 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 |
| Vetolaatikon hyötisyvyys G | 16 |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×16 |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G | 20×16G |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Tuotetyyppi | työkaluvaunu |

Tarvikkeet

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm | 951510 125 |
| UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm | 951510 75 |

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin
Tyyppi G

915567 G

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21

914227 VA21