

Garant GRIDLINE

ToolCar-työkaluvaunut ComfortClose, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914524 8
GTIN	4045197892164
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen **GARANT GridLine -alusta**. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.

GARANT ComfortClose. Vetolaatikoissa kiinnivedin ja vaimennus.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75 ja koko 125;

urajakolistat nro 951510 koko 75 ja koko 125;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75 ja koko 951731 - 951821 koko 125.

Tekninen kuvaus

Paino	85 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	1000 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Sarja	ToolCar-työkaluvaunut
Sarja	ToolCar
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
125 mm

951510 125

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
75 mm

951510 75

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin
Tyypin G

915567 G

Lukkosuojus, GridLine Tyypin VA21

914227 VA21