

Garant GRIDLINE

**ToolCar-työkaluvaunut ComfortClose, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914524 7
GTIN	4045197892157
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen **GARANT GridLine -alusta**. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.

**GARANT ComfortClose**. Vetolaatikoissa kiinnivedin ja vaimennus.

**Sijoitus:**

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

**Huomautus:**

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;  
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja  
nro 951741 - 951821 koko 200.

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Syvyys	500 mm
Paino	87 kg
Leveys	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Sarja	ToolCar-työkaluvaunut
Sarja	ToolCar
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	30 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

## Tarvikkeet

Urajakolistat Syvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle  
75 mm

951510 75

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle  
125 mm

951510 125

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin  
Tyyppi G

915567 G

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21

914227 VA21