

Garant GRIDLINE

Pyörällinen työpenkki ToolTruck täysin ulosvedettävät laatikot, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	914560 6
GTIN	4045197892249
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Kaappiossa, jossa on **2 hyllytasoa** ja ovi. **Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla.**

Keskuslukitus lukitsee kaappiosaston oven ja samanaikaisesti laatikot.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

Lisävarusteena arvotavaralokero / sivulokero nro 914791; ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla.

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;

paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

Tekninen kuvaus

Leveys	1195 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Paino	94,4 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Sarja	Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Sarja	ToolTruck
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Konfiguraattori relevantti	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikäväli	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

951510 125

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
125 mm

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle
75 mm

951510 75

Hyllykiinteä Tyyppi 1

914774 1

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin
Tyyppi G

915567 G

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21

914227 VA21