

Garant GRIDLINE

Pyörällinen työpenkki ToolTruck bambutyötaso, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	914568 6
GTIN	4045197892287
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus

Malli:

ToolTruck-työpenkissä on 25 mm paksu **bambutyötaso**, joka soveltuu ruuvipuristimen kiinnittämiseen. **Kaappiosasto, jossa** 2 arkistohyllyä ja ovi. **LDPE-pinnoitteella suojatut pystypalkit.**

Keskuslukitus lukitsee kaappiosaston oven ja samanaikaisesti laatikot.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

Lisävarusteena arvotavaralokero / sivulokero nro 914791; ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla.

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja
nro 951741 - 951821 koko 200.

Tekninen kuvaus

Paino	97 kg
Korkeus	1000 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys	1195 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Sarja	Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Sarja	ToolTruck
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Konfiguraattori relevantti	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951510 75
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125
Hyllykiinteä Tyyppi 1	914774 1
Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin Tyyppi G	915567 G
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21	914227 VA21