

Garant GRIDLINE

**Pyörällinen työtaso, jossa 5 laatikkoa ulosvedettävä yhdeltä puolelta, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914580 5
GTIN	4045197892300
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

Pyörällisen työpöydän tukeva teräskotelo sisältää 2 integroitua säilytyslokeroa. Sivuseinämä on rei'itetty tarvikkeiden kiinnitystä varten, □ 9×9 mm 37 mm:n välein. Laatikon sisäpuoli on sileä, mutta se on silti jaettavissa. Vetolaatikoiden lukitus avataan kahvalistan keskellä olevalla lukitsimella. Laatikon keskuslukitus **nastasyliinterilukolla**. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 lukittavaa pyörää). 25 mm:n vahvuinen **bambutyötaso** puristinkiinnitykseen.

**Sijoitus:**

laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016.

**Huomautus:**

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200.

Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;

urajakolistat nro 951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;

paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

## Tekninen kuvaus

Syvyys	525 mm
Paino	64 kg
Laatikoiden lukumäärä	5
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Konfiguraattori relevantti	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951510 75
Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin Tyyppi G	915567 G

