



## Kiilahammasruuvinväänninkärki, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643100 M14
GTIN	4018754006625
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Käyttö:**

Ribe-CV-ruuveille.

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	23,7 mm
Ruuveille	M14
Pituus	60 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kiilahammasruuvain
Tuotetyyppi	Avainhylsy