



Työkaluvaunu, jossa 4 vetolaatikkoa, Vetolaatikoiden määrä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	914700 4
GTIN	4045197892324
Tuoteluokka	92V

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunun vankassa teräspeltirungossa on kumialusta. Jaettavat vetolaatikat. Tilava pohjalokero suurikokoisille työkaluille. Suljetaan metallikaihtimilla, lukitus **riippulukolla, koko 40**.

Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joista toisessa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet. 6 jakolistaa 295 mm, 1 jakolista 500 mm.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**. Vaaleanharmaa RAL 7035 ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75 %

Korkeus: 910 mm

Leveys: 660 mm

Syvyys: 380 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys: 295 mm

Paino: 31 kg

Tekninen kuvaus

Korkeus	910 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	295 mm
Vetolaatikoiden määrä	4
Syvyys	380 mm
Paino	31 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Leveys	660 mm
Malli	mukana verhot
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	15 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	75 %
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

Liukumaton mattosarja viisiosainen työkaluvaunuun
Tyyppi 1

914996 1