



Akkukäyttöinen tarkastuskamera, Valmistajamerkintä: M12IC



Tilaustiedot

Tilausnumero	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

- **69 mm / 2,7 tuuman kääntyvä LCD-väri näyttö.**
- **Automaattinen kontrastisäätö ja valkotasapaino.**
- **Vedenkestävä kamerapää, jossa 3-portainen LED-valo.**
- **Taipuisa, vesitiivis kamerakaapeli (pituus 0,9 m).**
- **Digitaalinen zoomi yksityiskohtien parempaan erottamiseen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1x 12 V / 2,0 Ah -litiumioniakku, laturi, kamerajohto, koukku, magneetti, peili, kuljetuslaukku.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

akun jännite: 12 V

Akkukapasiteetti: 2 Ah

Näytön koko: 2,7 tuuma

Näytön tarkkuus: 320x240 px

Kamerapään Ø: 9 mm

Kamerakaapelin pituus: 900 mm

Tekninen kuvaus

Näytön tarkkuus	320×240 px
Valmistajamerkintä	M12 IC
Kamerakaapelin pituus	900 mm
Näytön koko	2,7 tuuma
akun jännite	12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
Kamerapään Ø	9 mm
Paino	0,66 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Endoskooppi