



Palonsuojatakki, musta, Valmiskoot DE: M



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091464 M |
| GTIN | 7330509546895 |
| Tuoteluokka | 04T |

Kuvaus

Malli:

Kestävä palonsuojatakki, jossa on peitetty metallivetoketju. Liikelaskos selässä ja esimuotoillut kyynärpäät huolehtivat joustavuudesta ja käyttömukavuudesta.

- **Käytännölliset taskut.**
- **Heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä helma.**

Standardi:

- EN 1149-5
- EN 61482-2, Klasse 1
- EN ISO 11611, Klasse 1 / A1
- EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Huomautus:

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---|
| Vain yksi koko | M |
|----------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sarja | Blakläder-palonsuojavaatteet |
| Sukupuoli | Miehille ja naisille |
| Kangaskoostumus | 14 % polyesteriä |
| Kangaskoostumus | 1% erikoiskuitu |
| Kangaskoostumus | 85% puuvillaa |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m ² |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa |
| Valkaisu | ei valkaisua |
| Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua |
| Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) |
| Silitys | ei saa silittää |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta |
| Väri | musta |
| Standardi | EN 61482-1-2 |
| Standardi | EN ISO 13034 |
| Tuotetyyppi | Palosuojattu takki |