



Akkukäyttöinen tarkastuskamera, Valmistajamerkintä: M12ICAV



Tilaustiedot

Tilausnumero	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

- **89 mm / 3,5 tuuman irrotettava langaton LCD-väri näyttö.**
- **Audio-, video- ja valokuvatoiminto, digitaalinen zoomi 100 – 400 %.**
- **Automaattinen kontrastisäätö ja valkotasapaino.**
- **Vedenkestävä kamerapää, jossa 3-portainen LED-valo.**
- **Taipuisa, vesitiivis 274 cm pitkä kamerakaapeli.**
- **Digitaalinen zoomi yksityiskohtien parempaan erottamiseen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi C12 C, kaapeli 2740 mm, 8 Gt SD-kortti, kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Näytön koko	3,5 tuuma
Näytön tarkkuus	320×240 px

akun jännite	12 V
Valmistajamerkintä	M12 ICAV3-9
Kamerapään Ø	12,4 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Kamerakaapelin pituus	2740 mm
Paino	0,72 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyppi	Endoskooppi