

WELDAS®

Hitsaajan suojadamaskit, Vain yksi koko: 15**Tilaustiedot**

Tilausnumero	091509 15
GTIN	8718564522273
Tuoteluokka	06E

Kuvaus**Malli:**

Kuuman- ja tulenkestävät suojavaatteet pitkäikäistä ja joustavaa naudan haljasnahkaa. Suojaus kuumuudelta ja kuumilta roiskeilta ja lastuilta hitsauksessa, hionnassa ja polttamisessa. Kaikki nahkasaumat on ommeltu erittäin kuumankestävällä, 5-kertaisella KEVLAR®-langalla. Kaikki kiinnityskohdat on niitattu ja vahvistettu kaksinkertaisella nahalla. Kaikki niitit ja painonapit on sähköeristetty turvallisuuden takaamiseksi.

Hitsaajan suojadamaskit suojaavat tehokkaasti lentäviltä, hehkuilta lastuilta ja kipinöiltä. Korkeus 15 cm, kehä 33-43 cm.

- **Mukautettavissa sopivaksi eri kokoihin.**
- **Joustava hihna kenkiin kiinnitystä varten.**

Standardi:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

Toimituksen sisältö:

1 pari.

Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa

Tekninen kuvaus

Sarja	Hitsaajan suojavaatteet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa

Tuotetyyppi

Hitsaussuojasäärystin