

NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC120, Tyyppi: 27



Tilaustiedot

Tilausnumero	574490 27
GTIN	4013349529121
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat **piikarbidikuulat**. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee **pinnoista tasaisesti hiottuja** laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min⁻¹, kontaktaika 20 – 40 sekuntia.

Huomautus:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopii reiän halkaisijalle	25,1 - 27 mm
Harjasten Ø D ₁	30 mm
Työskentelypituus L ₃	70 mm
varren Ø D _s	5,1 mm
Sarja	NOVOFLEX-B
Helamateriaali	Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	120
Suosittelun kierrosluku	350 - 700 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Sisäharja

Tarvikkeet

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 5 l

084205 5

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 20 l

084205 20

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 0,25 l

084205 0,25