



Kiilahammasruuvinväänninkärki, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	643100 M5
GTIN	4018754006571
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

Ribe-CV-ruuveille.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Tekninen kuvaus

Ruuveille	M5
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Pituus	60 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Kiilahammasruuvain
Tuotetyyppi	Avainhylsy