

**Mitutoyo****Rakennetyöntömitat pysty, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	499402 200
GTIN	4946368128405
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

**Absolut-elektroniikka** ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nolllapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto – nolllaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Rakennetyöntömitat; kapasitiivinen, elektroninen mittaussjärjestelmä. **Pystysuuntainen asennus.**

**Käyttö:**

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	0 - 200 mm
Paino	310 g

Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	320 mm
Mittakiskon pituus L <sub>1</sub>	344 mm
virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Rakennetyöntömitat

## Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1