


## Kierretappitulkki EG 6H mod., Kierre: EG-M16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486180 EG-M16
GTIN	2050001919229
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Kierretulkki käyttökierteiden (EG) tarkastamiseen kierrelankaosiin. Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Toteutus DIN 2279–2299:n mukaan. **Meno- ja hylkypuoli kahvassa (DIN 2240, osa 1, muoto R)**. Hylkypuoli merkitty punaisella.

#### Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille – käyttökierteet (EG), oikea DIN 8140-2.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140**.

### Tekninen kuvaus

Kierre	EG M16
Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 8140
Kierretyyppi	EG-M
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

### Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20