

**Garant****Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 21 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589010 21
GTIN	4045197158338
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Vankka rikkoutumaton rakenne** säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus, 4/6 hammasta per tuuma - värinätön käynti.**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 38 mm.**
- **Tarkasti hiottu hammastus – takaa nopean sahauksen ja siistin leikkausjäljen.**

**Käyttö:**

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit).

**Suositus:**

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

**Huomautus:**

**Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.**

**Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.**

**Kovametallipyöröleikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.**

## Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku INOX	210 min <sup>-1</sup>
Halkaisija	21 mm
suositeltu kierrosluku teräs	425 min <sup>-1</sup>
suositeltu kierrosluku alumiini	630 min <sup>-1</sup>
Hammasta/tuuma	4 / 6
Tuotetyyppi	Reikäsaha

## Tarvikkeet

Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT	589432 6KT
HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT	589430 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 30	589310 30
Pikavaihtoliitinvarsi Tyyppi 30	589314 30