

Garant**Laikkaharja, keraaminen hiomarae (CER), Ø 119 mm, Rakeisuus: 120**

Tilaustiedot

Tilausnumero	575035 120
GTIN	4045197892775
Tuoteluokka	51P

Kuvaus

Malli:

Pitkittäisura jyrsinpäiden (DIN 6357) ja yhdistelmäjyrsintuurnien (DIN 6358) kiinnitykseen. Laikkaharjat, joissa **erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset)** on valettu muovirunkoon. **Suuri muotovakaus** vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä. Nailonharjakset, joissa käytetään keramiikkarakeita. Aggressiivisempi hiontateho.

Etu:

- **Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.**
- **Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.**
- **Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.**
- **Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.**
- **Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan **märkähiontaa** jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka **purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö** jyrsinnan jälkeen, **pinnan viimeistely** esim. tiivis- ja kosketuspinoille.

Huomautus:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Harjaksen paksuus	1,1 mm
Rakeisuus	120
Syöttö	3500 - 6500 mm/min
Syöttö	0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm
Tuotenimen määrite	Ø 119 mm
Harjasten Ø D ₁	119 mm
Lautasen Ø D ₂	125 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Puristuspinnan Ø	119 mm
porauksen Ø d ₁	27 (sis. ura) mm
Harjaosan pituus H ₁	38 mm
Suositteltu kierrosluku	1100 - 1400 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Laikkaharja

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdytys Tuurnan Ø:lle 27 mm

575096 27