



Joustopinnepihdit, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	719965 180
GTIN	4003773081159
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottujen Cobra®-vesipumppupihdien pohjalta tiheä siirtoloveus. Erikoisleuat itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnittämiseen; **leuat 360° käännettävät**. Mustaksi fosfatoidut pihdit.

Etu:

Vähäinen kiristysvoiman käyttötarve vipuvälityksen ansiosta. Leuat avautuvat 80 mm:iin asti.

Käyttö:

Tarttuu varmasti itsekiristyviin letkunkiristimiin, vakio-, pienois- ja lankasinkilöihin sekä joustopinnerenkaisiin.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	50 mm
Kokonaispituus	180 mm
Nimelliskoko	50 mm
Leukaväli	≥ 30 mm
Suurin puristusteho	30 mm
Kahvarakenne	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta	harmaaksi fosfatoidut
Leuat 360° kääntyvät	kyllä

Pika-asetus	kyllä
Tuotetyyppi	Puristuspihdit