

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja, punottu Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 250X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Suora pyöröharja sileästä teräslangasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Vastapäivään punottu**, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti. **Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.**

**Käyttö:**

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen. Käyttöön kiinteästi asennetuissa koneissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	42 mm
Tupsujen lkm	52
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min <sup>-1</sup>

Harjan leveys	15 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	51 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja