

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 24X26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 24X26
GTIN	4045197331335
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	36 mm
Avainkoko ₁	24 mm
Avaimen pituus L	337 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	40 mm
Avainkoko ₂	26 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

