



## Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 14X15mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

### Tekninen kuvaus

Avainkoko $a_2$	15 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	11,5 mm
Avainkoko $a_1$	14 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	20,1 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	21,4 mm
Avaimen pituus L	219 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

