

ELTEN**Puolikenkä, harmaa VINTAGE Low ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 45****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 092230 45 |
| GTIN | 4030839220399 |
| Tuoteluokka | 09P |

Kuvaus**Malli:**

Moderni, retromallinen turvakenkä.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.**
- **Pehmustettu läppä.**
- **Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja L10, liukumaton.**
- **ESD-kelpoinen.**
- **Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.**
- **Kestävää naudan nahkaa.**
- **Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.**
- **Teräksinen kärkisuoja**
- **Metalliton naulaanastumissuoja.**
- **TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---|
| Varvassuojuksen materiaali | teräs |
| suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä | kyllä |
| Standardi | Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti |
| Suojausluokka | S3 |
| Iskunvaimennus kannan alueella | kyllä |
| öljyn- ja bensiinikestävä pohja | kyllä |
| Väri | harmaa |
| Naulaanastumissuojaus | tekstiili |
| mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön | kyllä |
| Koko kengän vesitiivisyys | kyllä |
| Sisävuoren materiaali | hengittävä tekstiilivuori |
| Ulkopohjan materiaali | TPU-/PU |
| Kenkätyyppi | Puolikenkä |
| Pintamateriaali | Naudan-nahkaa. |
| antistaattinen | kyllä |
| Liukastumisen esto | kyllä |
| EU-kokojärjestelmä | 45 |
| Kiinnitys | Nauha |
| Sarja | VINTAGE |
| Sukupuoli | Miehille |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Turvapuolikenkä |